




## Adaptor pengelasan untuk sensor proses

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Port kebocoran
- 3 tepi penyegelan



EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Aplikasi

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Desain                            | dengan port kebocoran          |
| Peringkat tekanan [bar]           | 25                             |
| Catatan tentang peringkat tekanan | untuk sensor koneksi - adaptor |

### Pengujian/persetujuan

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
| Petunjuk keamanan            | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.                         |

### Data teknis

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Berat [g]                         | 237.5  |
| Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Koneksi sensor                    | G 1 ulir internal Aseptoflex Vario   |
| Koneksi proses                    | adaptor pengelasan Ø 65 mm   |
| Segel                             | Gasket   |

### Aksesori

|                     |   |
|---------------------|---|
| Item dikirim        | O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054 |
| Aksesori (opsional) | O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123  |

# E30157



## Adaptor pengelasan untuk sensor proses

WELDING ADAPT D65/G1

### Keterangan

Jumlah paket

1 buah