


E43318



T-piece

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Aplikasi	
Desain	untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses G 1/2 A
Peringkat tekanan [bar]	20
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	667.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 53 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	0.8 / 4
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 1, FKM
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah