




Tag RFID

ID-TAG/22X3.0/06



Aplikasi

Suhu pengoperasian (aktif)	[°C]	-25...90
Suhu puncak (pasif)	[°C]	120

Data kelistrikan

Frekuensi pengoperasian	[MHz]	13,56
Ukuran memori	[bit]	896
Tipe memori		EEPROM
Tipe chip		ICODE SLIX
Jumlah blok		28
Ukuran blok	[Byte]	4
Nomor Identifikasi Unik (UID)	[Byte]	8
Standar RFID		ISO 15693
Siklus pembacaan maks.		tidak terbatas
Siklus penulisan maks.		100000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...120
Perlindungan		IP 68

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Persetujuan radio		ISO 15693

Data teknis

Berat	[g]	18.65
Tipe pemasangan		Pemasangan pada bahan logam dan non-logam; (pengencangan sekrup ; menempel pada permukaan ; Jika dipasang pada logam, pasang sisi yang ditandai di permukaan (tanda: B atau titik))
Dimensi	[mm]	Ø 22 / L = 3
Material		PA 9T

Keterangan

Keterangan	
Jumlah paket	10 buah



Tag RFID

ID-TAG/22X3.0/06

Data lain

Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

jarak pembacaan ketika dipasang pada logam (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-