



1 bagian tengah tag

**Aplikasi**

Aplikasi	pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean	
Suhu pengoperasian (aktif) [°C]		-25...85
Suhu puncak (pasif) [°C]		90

Data kelistrikan

Frekuensi pengoperasian [MHz]		13,56
Ukuran memori [bit]		896
Tipe memori		EEPROM
Tipe chip		Vigo
Jumlah blok		28
Ukuran blok [Byte]		4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte]		8
Standar RFID		ISO 15693
Siklus pembacaan maks.		tidak terbatas
Siklus penulisan maks.		100000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]		-25...85
Suhu penyimpanan [°C]		-40...90
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Persetujuan radio		ISO 15693

Data teknis

Berat [g]		5.3
Casing		tipe berulir
Tipe pemasangan		pemasangan pada bahan non-logam; (pengencangan sekrup ; menempel pada permukaan)
Dimensi [mm]		M5 / L = 16.5
Penamaan ulir		M5
Material		PA hitam

E80347



Tag RFID

ID-TAG/M5x16,5/06

Keterangan

Jumlah paket	10 buah
--------------	---------

Data lain

Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15