


E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Aplikasi

Aplikasi

Pengkodean RFID pada tangki logam

Data kelistrikan

Frekuensi pengoperasian [MHz]

860...930

Ukuran memori [bit]

512

Tipe memori

EEPROM

Tipe chip

Impinj Monza 4QT

ID tag (TID) [Byte]

64

Kode produk elektronik (EPC)

96 bit; (bisa diperluas: 128 bit)

Standar RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Siklus pembacaan maks.

tidak terbatas

Siklus penulisan maks.

100000

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-40...85

Suhu penyimpanan [°C]

-40...100

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Berat [g]

71.6

Dimensi [mm]

53 x 139.2 x 14.9

Material

casing: polikarbonat-ABS

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Data lain

jarak pembacaan (m)

DTE80x	2
DTE90x	1.9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2