

Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya
Kompatibel dengan cat	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 DC
Kelas perlindungan	II
Daya input maks. [mW]	grup II: 1000; grup III: 1000
Total beban arus maks. [A]	1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...85
Catatan tentang suhu sekitar	untuk penggunaan di area berbahaya: suhu sekitar sesuai dengan penanda unit
Perlindungan	IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K)

Pengujian/persetujuan


Persetujuan	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
Tanda ATEX	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

Klasifikasi keamanan		
Kapasitansi internal maks.	[nF]	0.2
Induktansi internal maks.	[μH]	4
Data teknis		
Berat	[g]	108.5
Dimensi	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM	
Material mur	kuningan, berlapis nikel	
Keterangan		
Keterangan	Kondisi khusus untuk pengoperasian aman berlaku untuk penggunaan di area berbahaya. Perhatikan catatan yang sesuai dalam petunjuk pengoperasian (bagian terkait perlindungan Ex).	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, biru, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - soket		
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm		



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih