


EVT411



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050VAS0010L05



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...50
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	5...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...50
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	479
Dimensi [mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
Material	casing: PVC oranye; Segel: EPDM
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik	ya



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050VAS0010L05

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5.2 mm, berpelindung; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
WH =	putih



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050VAS0010L05

Diagram dan grafik

Karakteristik pelindung



x Frekuensi (MHz)

y Karakteristik pelindung (dB)

sesuai dengan DIN EN 60512-23-3