




Kabel koneksi

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi		area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL)	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...50 °C
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...50 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	46.5
Dimensi	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5



Kabel koneksi

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS


Material	casing: PVC oranye; Segel: EPDM	
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PVC, oranye, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi





Kabel koneksi

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

