


EVC510



Kabel koneksi Y

YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...75 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...75 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis	
Berat [g]	71.4
Material bodi detakan	TPU
Material mur	kuningan, berlapis nikel



Kabel koneksi Y

YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Material penyegel	FKM	
Jumlah port kotak splitter	2	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Catatan	Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - colokan

Koneksi

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Kabel koneksi Y


YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm





Kabel koneksi Y

YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

Diagram dan grafik

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]