


EVC620



Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0004H04STGH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"



- A - kabel input abu-abu
C - kabel input abu-abu
B - kabel octavis hitam
C - kabel octavis hitam



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4


Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...75
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0004H04STGH040MSS

Data teknis		
Berat	[g]	267
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Jumlah port kotak splitter		2
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m
Keterangan		
Catatan		Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 4 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm		
		

Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0004H04STGH040MSS

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm






Kabel koneksi Y

YDOAH040MSS0004H04STGH040MSS

Diagram dan grafik



Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]