


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040SCS0005T04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...75
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat [g]	179.7
Dimensi [mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
Material	casing: TPU oranye; Segel: FKM



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040SCS0005T04

Material mur	kuningan, anti-percikan	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik


Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 WH = putih




Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040SCS0005T04

Diagram dan grafik

garis karakteristik untuk derating

Derating $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]