




Kabel koneksi

VDOGH050SCS0010T05STGH050SCS



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi		aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL)	[A]	3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...75 °C
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...75 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	401.2
Material		casing: TPU oranye; Segel: FKM



Kabel koneksi

VDOGH050SCS0010T05STGH050SCS


Material mur	kuningan, anti-percikan	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Keterangan	dengan 2 pemegang label sepanjang 30 mm
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 5.1 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Kabel koneksi

VDOGH050SCS0010T05STGH050SCS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm





Diagram dan grafik

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Suhu sekitar [°C]

Y Arus [A]