




Kabel koneksi

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	CAN bus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	140.35
Material		casing: PUR hitam; Segel: FKM
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Kesesuaian rantai tarik		ya

Kabel koneksi

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m


Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

