


Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	2

Aplikasi

Fitur khusus	Tahan terhadap medan magnet
Peringkat tekanan [psi]	3000
Tahan terhadap medan magnet	ya

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	7
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	7
Arus beban minimal [mA]	8
Kebocoran arus maks. [mA]	1.7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	300



Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	300
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	300
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	20
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	20
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	2
Jangkauan pendeteksian real Sr		$2 \pm 10 \%$
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3
Histeresis	[X01]	5
Deviasi titik peralihan	[X01]	-0.5...0.5
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	182
Pemasangan		flush mountable
Tipe silinder		silinder pneumatik dan hidrolik
Material		aluminium
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Sensor posisi yang tahan terhadap tekanan

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

