

Kabel koneksi Ethernet

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A]	1.66

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar	cULus: ...65 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	0...80
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)	cULus: ...65 °C
Suhu penyimpanan [°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan [%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan	1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Kabel koneksi Ethernet

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

Data teknis		
Berat	[g]	667.5
Dimensi	[mm]	15.5 x 15.5 x 51.5
Material		PP Bebas halogen
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 15 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi listrik

Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

Koneksi





Kabel koneksi Ethernet

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

