


EVF056



Kabel koneksi

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi	area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Catatan tentang suhu sekitar		cULus: ...65 °C
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	0...100
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)		cULus: ...65 °C
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	179.2
Dimensi	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel		EPDM



Kabel koneksi

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi





Kabel koneksi

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, hitam transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

