


EVF114



Kabel koneksi

VDOAH030VAS0010P03STAH030VAS



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Aplikasi		area higienis dan basah pada industri makanan
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	5...100
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...55
Kelembapan penyimpanan	[%]	10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan		1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis		
Berat	[g]	303
Dimensi	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
Material		PP Bebas halogen; Segel: EPDM
Material bodi detakan		PP
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Kesesuaian rantai tarik		ya



Kabel koneksi

VDOAH030VAS0010P03STAH030VAS

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 1 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!



Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

