


Sensor area induktif

SIY-3120-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	30...120
Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 164 / L = 68

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 7

Output


Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	3



Sensor area induktif

SIY-3120-ANKG

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	30...120
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	120
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	(30...120)
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	< 15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		berbentuk silinder
Pemasangan		non-flush mountable
Tipe pemasangan		dengan pelat pemasangan
Dimensi	[mm]	Ø 164 / L = 68
Material		casing: PBT; Pelat pemasangan: aluminium dianodisasi
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²		
Koneksi		



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru