


Sensor tabung induktif

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: I85009

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Permukaan pendeteksian
2 LED status pengoperasian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	< 20
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	70 x 20 x 12

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	dinamis
-----------------------	---------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...35 DC
Konsumsi arus [mA]	< 25
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka



Sensor tabung induktif

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	< 20
Resolusi bola baja (diameter) [mm]	1
Kecepatan komponen maks. [m/s]	35

Waktu respons

Pemanjangan pulsa [ms]	100
Waktu jatuh maks. [ms]	100
Waktu respons [ms]	< 0.2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	55.8
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	70 x 20 x 12
Material	casing: PC

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Item dikirim	tali pemasangan: 2
--------------	--------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.09 m, PUR

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A





Sensor tabung induktif

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Koneksi

