


Sensor induktif

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	1.4
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 50

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	300
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	1.4
Jangkauan pendeteksian real Sr	1.3 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	1.05

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...20

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-15...70
Perlindungan	IP 65

Sensor induktif

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Data teknis	
Casing	tipe berulir
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	M8 x 1 / L = 50
Penamaan ulir	M8 x 1
Material	casing: kuningan berlapis nikel; permukaan pendeteksian: PBT

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning

Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

