


## IG-3005-ANOG/ 6m

Produk tidak tersedia - entri arsip



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | NPN              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 5                |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M18 x 1 / L = 80 |

|                              |      |            |
|------------------------------|------|------------|
| Tegangan pengoperasian       | [V]  | 10...30 DC |
| Konsumsi arus                | [mA] | 15; (24 V) |
| Kelas perlindungan           |      | II         |
| Pelindung polaritas terbalik |      | tidak      |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1                |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 200              |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak            |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak            |

|                                |      |               |
|--------------------------------|------|---------------|
| Jangkauan pendeteksian         | [mm] | 5             |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | [mm] | $5 \pm 10 \%$ |
| Jarak pengoperasian            | [mm] | 0...4.05      |

|                         |       |                                                                                 |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi          |       | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
| Histeresis              | [X01] | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan | [X01] | -10...10                                                                        |


|              |      |          |
|--------------|------|----------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...80 |
| Perlindungan |      | IP 67    |



## Sensor induktif

IG-3005-ANOG/ 6m

| Data teknis                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Casing                       | tipe berulir     |                  |
| Pemasangan                   | flush mountable  |                  |
| Dimensi                      | [mm]             | M18 x 1 / L = 80 |
| Penamaan ulir                | M18 x 1          |                  |
| Material                     | PBT              |                  |
| Elemen display/pengoperasian |                  |                  |
| Display                      | status peralihan | 1 x LED, kuning  |
| Aksesori                     |                  |                  |
| Item dikirim                 | mur pengunci: 2  |                  |
| Keterangan                   |                  |                  |
| Jumlah paket                 | 1 buah           |                  |
| Koneksi listrik              |                  |                  |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |                  |                  |
| Koneksi                      |                  |                  |



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru