


## Sensor induktif

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: II5292 + E11504

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | NPN              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 15               |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M30 x 1.5        |

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 18...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 15; (24 V) |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak      |

## Output

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN                   |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka      |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                   |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 250                   |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                    |



## Sensor induktif

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
| Pelindung beban berlebih      | ya       |

## Zona pendeteksian

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian [mm]    | 15        |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | 15 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]       | 0...12.1  |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 65    |

## Data teknis

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Casing        | tipe berulir                 |
| Pemasangan    | non-flush mountable          |
| Dimensi [mm]  | M30 x 1.5                    |
| Penamaan ulir | M30 x 1.5                    |
| Material      | kuningan berlapis nikel; PBT |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Item dikirim | mur pengunci: 2 |
|--------------|-----------------|

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



# II5457



## Sensor induktif

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

### Koneksi

