


## Sensor induktif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: II5447

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 10               |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M30 x 1.5        |

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 15; (24 V) |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak      |

## Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 450              |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak            |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak            |



## Sensor induktif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

| Zona pendeteksian                                                                   |                  |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Jangkauan pendeteksian                                                              | [mm]             | 10                                                                              |
| Jangkauan pendeteksian real Sr                                                      | [mm]             | 10 ± 10 %                                                                       |
| Jarak pengoperasian                                                                 | [mm]             | 0...8.1                                                                         |
| Akurasi/deviasi                                                                     |                  |                                                                                 |
| Faktor koreksi                                                                      |                  | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
| Histeresis                                                                          | [X01]            | 3...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan                                                             | [X01]            | -10...10                                                                        |
| Kondisi pengoperasian                                                               |                  |                                                                                 |
| Suhu sekitar                                                                        | [°C]             | -25...80                                                                        |
| Perlindungan                                                                        |                  | IP 67                                                                           |
| Data teknis                                                                         |                  |                                                                                 |
| Casing                                                                              |                  | tipe berulir                                                                    |
| Pemasangan                                                                          |                  | flush mountable                                                                 |
| Dimensi                                                                             | [mm]             | M30 x 1.5                                                                       |
| Penamaan ulir                                                                       |                  | M30 x 1.5                                                                       |
| Material                                                                            |                  | kuningan berlapis nikel; PBT                                                    |
| Elemen display/pengoperasian                                                        |                  |                                                                                 |
| Display                                                                             | status peralihan | 1 x LED, kuning                                                                 |
| Aksesori                                                                            |                  |                                                                                 |
| Item dikirim                                                                        |                  | mur pengunci: 2                                                                 |
| Keterangan                                                                          |                  |                                                                                 |
| Jumlah paket                                                                        |                  | 1 buah                                                                          |
| Koneksi listrik - colokan                                                           |                  |                                                                                 |
| Konektor: 1 x M12; pengkodean: A                                                    |                  |                                                                                 |
|  |                  |                                                                                 |



## Sensor induktif

IIA3010-BPOG/US-100-DPS

### Koneksi

