



Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

**Karakteristik produk**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 10               |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M30 x 1.5        |

**Data kelistrikan**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 15; (24 V) |
| Kelas perlindungan           | II         |
| Pelindung polaritas terbalik | ya         |

**Output**

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 400              |
| Pelindung hubung singkat                              | ya               |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa         |
| Pelindung beban berlebih                              | ya               |

**Zona pendeteksian**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
|-----------------------------|----|



## Sensor induktif

II-3010ZBPKG/50M

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian real [mm]<br>Sr | 10 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]               | 0...8.1   |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |  |
| Histeresis [X01]              | 3...15                                                                          |  |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |  |

## Kondisi pengoperasian

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
| Perlindungan      | IP 67     |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EME | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | kelas B |

## Data teknis

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Casing        | tipe berulir    |
| Pemasangan    | flush mountable |
| Dimensi [mm]  | M30 x 1.5       |
| Penamaan ulir | M30 x 1.5       |
| Material      | PBT             |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
| Item dikirim | mur pengunci: 2 |  |
|--------------|-----------------|--|


## Keterangan

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| Jumlah paket | 1 buah |  |
|--------------|--------|--|

## Koneksi listrik

Kabel: 50 m, PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## Koneksi



Warna core :  
 BK = hitam  
 BN = coklat  
 BU = biru