


II503A



Sensor logam penuh induktif

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D



Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	25
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 65
Aplikasi	
Fitur khusus	Kontak berlapis emas; jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Casing dari logam penuh
Peringkat tekanan [bar]	100
Catatan tentang peringkat tekanan	permukaan pendeteksian
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 25
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Output	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	25
Jangkauan pendeteksian real Sr	25 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...20.3

II503A



Sensor logam penuh induktif

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Jangkauan pendeteksian yang lebih baik	ya	
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 0.9 / aluminium: 0.6 / tembaga: 0.5	
Histeresis [X01]	1...20	
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-40...60	
Perlindungan	IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)	
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
Tanda ATEX	II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
	II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
Tahan benturan	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 mdtk; 4000 guncangan masing-masing pada setiap arah dari 3 sumbu koordinat
Perubahan suhu yang cepat	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 siklus
Pengujian semprotan garam	EN 60068-2-52 Kb	tingkat keparahan 5 (4 siklus pengujian)
MTTF [ANN]	1352	
Data teknis		
Berat [g]	139.771	
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 65	
Penamaan ulir	M30 x 1.5	
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; mur pengunci: kuningan dilapisi perunggu putih	
Torsi pengencangan [Nm]	80	
Casing dari logam penuh	ya	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x 90° LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Keterangan	Untuk mempertahankan data EMC: Samakan potensial dengan menghubungkan casing sensor ke around mesin.	

II503A



Sensor logam penuh induktif

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi




Diagram dan grafik

