


## Sensor induktif

IIA3010-APOG/V4A/20m

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP                |
| Fungsi output               | biasanya tertutup  |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 10                 |
| Casing                      | tipe berulir       |
| Dimensi [mm]                | M30 x 1.5 / L = 81 |

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...55 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 7; (24 V)  |
| Kelas perlindungan           | II         |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak      |

## Output

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP               |
| Fungsi output                                         | biasanya tertutup |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1                 |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400               |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 50                |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak             |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak             |

## Zona pendeteksian

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian [mm]    | 10        |
| Jangkauan pendeteksian real Sr | 10 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]       | 0...8.1   |

## Akurasi/deviasi


|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |



## Sensor induktif

IIA3010-APOG/V4A/20m

| Kondisi pengoperasian                     |                  |                                        |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Suhu sekitar                              | [°C]             | -25...80                               |
| Perlindungan                              |                  | IP 67                                  |
| Data teknis                               |                  |                                        |
| Casing                                    |                  | tipe berulir                           |
| Pemasangan                                |                  | flush mountable                        |
| Dimensi                                   | [mm]             | M30 x 1.5 / L = 81                     |
| Penamaan ulir                             |                  | M30 x 1.5                              |
| Material                                  |                  | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PBT |
| Elemen display/pengoperasian              |                  |                                        |
| Display                                   | status peralihan | 1 x LED, kuning                        |
| Aksesori                                  |                  |                                        |
| Item dikirim                              |                  | mur pengunci: 2                        |
| Keterangan                                |                  |                                        |
| Jumlah paket                              |                  | 1 buah                                 |
| Koneksi listrik                           |                  |                                        |
| Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm <sup>2</sup> |                  |                                        |
| Koneksi                                   |                  |                                        |



BK =           Warna core :  
           hitam  
 BN =           coklat  
 BU =           biru