


Sensor AS-Interface induktif

IGA2008-ASI/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IGC235

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	AS-i
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 25
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	8 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...6.48



Sensor AS-Interface induktif

IGA2008-ASI/US-100

Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.72 / aluminium: 0.42 / tembaga: 0.4	
Histeresis	[X01]	5
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1	
Material	PBT; permukaan pendeteksiian: PPE; klem: PPS	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	4 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		



Koneksi

