


## Sensor induktif

IGB3008-ANKG/MS/20m

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | NPN              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 8                |
| Casing                      | tipe berulir     |
| Dimensi [mm]                | M18 x 1          |

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 18...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 15; (24 V) |
| Kelas perlindungan           | II         |
| Pelindung polaritas terbalik | ya         |

## Output

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN                   |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka      |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                   |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 200                   |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                    |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa              |
| Pelindung beban berlebih                              | ya                    |

## Zona pendeteksian

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
|-----------------------------|---|



## Sensor induktif

IGB3008-ANKG/MS/20m

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Jangkauan pendeteksian real [mm]<br>Sr | 8 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]               | 0...6.5  |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |  |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |  |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |  |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 67    |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EME | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | kelas B |

## Data teknis

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Casing        | tipe berulir                 |
| Pemasangan    | non-flush mountable          |
| Dimensi [mm]  | M18 x 1                      |
| Penamaan ulir | M18 x 1                      |
| Material      | kuningan berlapis nikel; PBT |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
| Item dikirim | mur pengunci: 2 |  |
|--------------|-----------------|--|


## Keterangan

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| Jumlah paket | 1 buah |  |
|--------------|--------|--|

## Koneksi listrik

Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## Koneksi



Warna core :

BN = coklat  
 BU = biru  
 BK = hitam