




Produk tidak tersedia - entri arsip



#### Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 100              |
| Casing                      | persegi panjang  |
| Dimensi [mm]                | 400 x 100 x 30   |

#### Data kelistrikan

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | 12...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]         | < 7        |

#### Output

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                      | PNP              |
| Fungsi output                                           | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]   | 2.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]   | 200              |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 200              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                             | 2                |

#### Zona pendeteksian

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Jangkauan pendeteksian [mm]              | 100 |
| Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya  |



## Sensor induktif

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 100        |
| Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]           | 100 ± 10 % |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
| Histeresis [X01]              | < 15                                                                            |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -15...15                                                                        |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
| Perlindungan      | IP 65    |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EME | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | kelas B |

## Data teknis

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Casing       | persegi panjang     |
| Pemasangan   | non-flush mountable |
| Dimensi [mm] | 400 x 100 x 30      |
| Material     | PVC                 |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|


## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |