



## Sensor induktif

IN-3004LANOG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IN5133

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



### Karakteristik produk

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan          | NPN              |
| Fungsi output               | biasanya terbuka |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 4                |
| Casing                      | persegi panjang  |
| Dimensi [mm]                | 40 x 12 x 26     |

### Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...30 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | 7; (24 V)  |
| Pelindung polaritas terbalik | tidak      |

### Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 250              |
| Pelindung hubung singkat                              | tidak            |
| Pelindung beban berlebih                              | tidak            |

### Zona pendeteksian

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
|-----------------------------|---|

# IN5013



## Sensor induktif

IN-3004LANOG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Jangkauan pendeteksian real [mm]<br>Sr | 4 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]               | 0...3.25 |

### Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |  |
| Histeresis [X01]              | 3...15                                                                           |  |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                         |  |

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 65    |

### Data teknis

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Casing       | persegi panjang     |
| Pemasangan   | non-flush mountable |
| Dimensi [mm] | 40 x 12 x 26        |
| Material     | PBT                 |

### Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|


### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

### Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |