


Sensor induktif

IS-3003-BPOG/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IS5071

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	3
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	28 x 10 x 16

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	3
-----------------------------	---


IS5042



Sensor induktif

IS-3003-BPOG/6M

Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	3 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...2.4
Akurasi/deviasi	
Histeresis [X01]	3...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...20
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	0...50
Perlindungan	IP 67
Pengujian/persetujuan	
EME	EN 60947-5-2
Data teknis	
Casing	persegi panjang
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	28 x 10 x 16
Material	PBT
Elemen display/pengoperasian	
Display	status peralihan 1 x LED, kuning
Keterangan	
Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus torsi pengencangan maks. 0,5 Nm dengan washer
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm ²	
Koneksi	



	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru