

KG5025




Sensor kapasitif

KG-3008-FNKG/NI

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KG5067
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 tombol tekan
- 2 LED 3 x



Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	2.5...8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 74
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	30; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Output	
Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	40



Sensor kapasitif

KG-3008-FNKG/NI

Pelindung hubung singkat		ya	
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	2.5...8	
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya	
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik	[mm]	8	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...80	
Perlindungan		IP 65	
Ketahanan yang lebih baik		ya	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
Data teknis			
Casing		tipe berulir	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 74	
Penamaan ulir		M18 x 1	
Material		PBT	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
	operasi	1 x LED, hijau	
	fungsi	1 x LED, merah	
Aksesori			
Item dikirim	mur pengunci: 2		
	obeng: 1		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		

KG5025



Sensor kapasitif

KG-3008-FNKG/NI

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

Koneksi

