


Sensor kapasitif

KNM30NUAFBOW/SL

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian	[mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 105

Aplikasi

Fitur khusus		Alat bantu pengaturan optik
Instalasi		deteksi melalui dinding kontainer non-logam
Media		bahan curah kering; cairan
Suhu media	[°C]	-25...100

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	30...250 AC
Kelas perlindungan		I

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.5 (250 V) / 1.7 (110 V)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	5

Zona pendeteksian


Jangkauan pendeteksian	[mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya



Sensor kapasitif

KNM30NUAFBOW/SL

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 105
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		kuningan Dilapisi optalloy; PBT; PPS
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	zona tidak aman	1 x LED, merah
	pemrograman	1 x LED, hijau
Alat bantu pengaturan optik		ya
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.5 mm ²		
Koneksi		



CAL = input pemrograman
 Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 GN/YE = hijau/kuning