




Sensor kapasitif

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KQ5002

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Permukaan pendeteksian
2 elemen adaptasi



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya tertutup
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	72 x 36 x 10

Aplikasi

Instalasi	deteksi melalui dinding wadah
Media	bahan curah kering; cairan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output


Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	0.2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak



Sensor kapasitif

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		0...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi [mm]		72 x 36 x 10
Material		PBT; PC
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim		obeng: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.5 m, PUR		
Koneksi		



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru

Konektor: 1 x AMP