


Sensor kapasitif

KNM18NUKFPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KG5069

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 76.5

Aplikasi

Media	serbuk; cairan; oli; cairan pendingin
-------	---------------------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	17; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
-------------------	----------



Sensor kapasitif

KNM18NUKFPKG

Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi [mm]	M18 x 1 / L = 76.5	
Penamaan ulir	M18 x 1	
Material	PP hitam	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
Koneksi		

