

KT5020



Sensor sentuh kapasitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 96.9 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	dinamis
-----------------------	---------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Panjang sinyal output [ms]	300

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

KT5020



Sensor sentuh kapasitif

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Data teknis		
Berat	[g]	136.5
Dimensi	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
Material		permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, merah
	fungsi	8 x LED, hijau dapat diaktifkan melalui PIN 2
Aksesori		
Aksesori (opsional)		area sekitar dalam berbagai warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		



Koneksi

