


Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KT5111

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	dinamis
-----------------------	---------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output


Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Panjang sinyal output [ms]	300



Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Waktu respons		
Waktu respons	[ms]	35
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Data teknis		
Berat	[g]	43
Dimensi	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material		PA 6.6-GF30 hitam; permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, hijau dapat dipicu
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 1
		Gasket: 1
Aksesori (opsional)		disc simbol
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Koneksi		



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru

WH = putih