

Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMDF-KGRBPKG/2M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	dinamis
-----------------------	---------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Panjang sinyal output [ms]	300

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [°C]	-40...85
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)



Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMDF-KGRBPKG/2M

Pengujian/persetujuan		
EME	IEC 61000-4	
MTTF	[ANN]	531
Data teknis		
Berat	[g]	98.5
Dimensi	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material	PA 6.6-GF30 hitam; permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, hijau dapat dipicu
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 1	
	Gasket: 1	
Aksesori (opsional)	disc simbol	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR		
Koneksi		



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru

WH = putih