


Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	bistabil
-----------------------	----------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)

Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Data teknis		
Berat	[g]	55
Dimensi	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material		PA 6.6; permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah dapat dipicu
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 1
		Gasket: 1
Aksesori (opsional)		disc simbol
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		
Koneksi		

