


Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
-----------------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	500

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Waktu respons

Waktu respons [ms]	35
--------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 69K; (di bagian depan)

Pengujian/persetujuan


EME	IEC 61000-4
-----	-------------



Tombol tekan kapasitif berpenerangan

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Data teknis		
Berat	[g]	117
Dimensi	[mm]	Ø 32 / L = 31
Material	casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, hijau dapat dipicu peralihan prioritas
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 1	
	Gasket: 1	
Aksesori (opsional)	disc simbol	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR		
Koneksi		



Warna core :

BK = hitam

BN = coklat

BU = biru

WH = putih