




Sensor ketinggian kontinu (radar gelombang yang diarahkan)

LR0000B-EA01AKSG/US

Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi.
Untuk aplikasi 3-A, suhu media dibatasi hingga 121 °C dan diperlukan pembersihan COP.



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Panjang probe L [mm]	150...2000
Koneksi proses	koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Aplikasi	
Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	sistem higienis
Media	Cairan
Konstanta dielektrik media	> 5
Media yang direkomendasikan	air; media berbasis air
Suhu proses [°C]	-40...150; (lihat catatan di bawah keterangan)



Sensor ketinggian kontinu (radar gelombang yang diarahkan)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Peringkat tekanan	[bar]	40
Resistensi vakum	[mbar]	-1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN)	[bar]	25

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 50
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 3
Prinsip pengukuran		radar gelombang yang diarahkan

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
-------------------------	---

Output

Jumlah total output	2
Sinyal output	sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link
Desain kelistrikan	PNP/NPN
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA] 150; (200 (...60 °C))
Jumlah output analog	1
Output arus analog	[mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)
Beban maks.	[Ω] 500
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm] 150...2000
Rentang aktif A	[mm] L-40
Rentang tidak aktif I1 / I2	[mm] 30 / 10
Tingkat pengambilan sampel	[Hz] 4

Rentang pengaturan

Setpoint SP	[mm] 15...L-30
Titik reset rP	[mm] 10... L-35
Dalam langkah	[mm] 1
Histeresis	[mm] > 5

Akurasi/deviasi

Kesalahan pengukuran	[mm] ± 7
Kesalahan offset	[mm] 5
Resolusi	[mm] 1



Sensor ketinggian kontinu (radar gelombang yang diarahkan)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Sinyal nol (arus)	[mA]	4.0
Sinyal penuh (arus)	[mA]	20
Deviasi suhu per 10 K		$\pm 0.2 \%$

Interface

Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO	ya
Tipe port master yang diperlukan	A
Data proses analog	1
Data proses binari	2
Waktu siklus proses min.	[ms] 2.3
DeviceID yang didukung	Tipe operasi default
	DeviceID 478

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...80
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K

Pengujian/persetujuan

EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: dalam tangki logam tertutup
	DIN EN 61000-6-4	: dalam tangki plastik atau logam terbuka
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 20 g (6 mdtk) dengan batang referensi 0,5 m
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) dengan batang referensi 0.5 m
MTTF	[ANN]	216

Data teknis

Berat	[g]	330.75
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM
Koneksi proses		koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi		< 0.8

Elemen display/pengoperasian

Display	Unit display	3 x LED, hijau
	status peralihan	2 x LED, kuning
	ketinggian	display alfanumerik, 4 digit
	pengaturan parameter	display alfanumerik, 4 digit

Keterangan

Catatan	Untuk suhu proses yang tinggi: Suhu pada koneksi proses sangat menentukan. Suhu media yang aktual mungkin lebih tinggi.; Untuk aplikasi 3-A, suhu media dibatasi hingga 121 °C dan diperlukan pembersihan COP.
---------	--

LR2750



Sensor ketinggian kontinu (radar gelombang yang diarahkan)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi



OUT1: output peralihan IO-Link
OUT2: output peralihan output analog
warna sesuai DIN EN 60947-5-2
Warna core :

BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih

Sensor ketinggian kontinu (radar gelombang yang diarahkan)

LR0000B-EA01AKSKG/US

Diagram dan grafik

Deviasi pengukuran D pada batas rentang aktif

