


Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5115 + E11799

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	37 x 30 x 27

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya

MK5012



Sensor silinder untuk silinder profil terintegrasi

MKP3000-BPKG

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Sensitivitas respons		[mT]	3
Kecepatan pergerakan		[m/s]	< 5
Akurasi/deviasi			
Histeresis		[mm]	1
Kemampuan pengulangan		[mm]	0.1
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar		[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Data teknis			
Permukaan pendeteksian		depan	
Tipe silinder		silinder profil terintegrasi	
Dimensi		[mm]	37 x 30 x 27
Material		aluminium; plastik	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²			
Koneksi			



Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam