




Sensor silinder T-slot

MKT3000-BPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5115 + E11796

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	14 x 12 x 26

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300

MK5016



Sensor silinder T-slot

MKT3000-BPKG

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	5000
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons	[mT]	2
Kecepatan pergerakan	[m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis	[mm]	1
Kemampuan pengulangan	[mm]	0.1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Data teknis

Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		silinder slot trapezoidal
Dimensi	[mm]	14 x 12 x 26
Material		aluminium; plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------


Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²

Koneksi



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam