




## Sensor silinder T-slot

MKT3000-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 Permukaan pendeteksian



## Karakteristik produk

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Desain kelistrikan | NPN              |
| Fungsi output      | biasanya terbuka |
| Dimensi [mm]       | 14 x 12 x 26     |

## Data kelistrikan

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]             | 10...30 DC |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 10       |
| Pelindung polaritas terbalik           | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2          |

## Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2                |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 300              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 5000             |
| Pelindung hubung singkat                              | ya               |

# MK5043



## Sensor silinder T-slot

MKT3000-ANKG

|                                     |       |                                |                 |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| Tipe pelindung hubung singkat       |       | berpulsa                       |                 |
| Pelindung beban berlebih            |       | ya                             |                 |
| Zona pendeteksian                   |       |                                |                 |
| Sensitivitas respons                | [mT]  | 2                              |                 |
| Kecepatan pergerakan                | [m/s] | < 5                            |                 |
| Akurasi/deviasi                     |       |                                |                 |
| Histeresis                          | [mm]  | 1                              |                 |
| Kemampuan pengulangan               | [mm]  | 0.1                            |                 |
| Kondisi pengoperasian               |       |                                |                 |
| Suhu sekitar                        | [°C]  | -25...75                       |                 |
| Perlindungan                        |       | IP 67                          |                 |
| Pengujian/persetujuan               |       |                                |                 |
| EME                                 |       | EN 60947-5-2                   |                 |
| Tahan guncangan/getaran             |       | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                 |
| Data teknis                         |       |                                |                 |
| Permukaan pendeteksian              |       | depan                          |                 |
| Tipe silinder                       |       | silinder slot trapezoidal      |                 |
| Dimensi                             | [mm]  | 14 x 12 x 26                   |                 |
| Material                            |       | aluminium; plastik             |                 |
| Elemen display/pengoperasian        |       |                                |                 |
| Display                             |       | status peralihan               | 1 x LED, kuning |
| Keterangan                          |       |                                |                 |
| Jumlah paket                        |       | 1 buah                         |                 |
| Koneksi listrik                     |       |                                |                 |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² |       |                                |                 |
| Koneksi                             |       |                                |                 |



Warna core :  
BN = coklat  
BU = biru  
BK = hitam