


Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	6.2 x 32 x 4.6

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	3
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1.5
Kemampuan pengulangan [mm]	0.2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...75
Perlindungan	IP 67



Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Data teknis		
Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		Silinder T-slot
Dimensi [mm]		6.2 x 32 x 4.6
Material		PA 12-GF30

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

