


Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 12
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	1

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	3.1
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2.5
---------------------------	-----



Sensor silinder T-slot

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Kecepatan pergerakan	[m/s]	< 5
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1...2
Kemampuan pengulangan	[mm]	0.1
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Data teknis		
Permukaan pendeteksian		depan
Tipe silinder		Silinder C-slot
Dimensi	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
Material		LCP
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 0.5 m, PUR		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar		



Koneksi

