




Sensor silinder T-slot

MKT3028BAPKG/G/ZH



- 1 klem pengencang
2 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Dimensi [mm]	25 x 5 x 6.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2.8
Kecepatan pergerakan [m/s]	> 10

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	< 1.5
-----------------	-------

MK5118



Sensor silinder T-slot

MKT3028BAPKG/G/ZH

Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85

Perlindungan IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B

MTTF [ANN] 2373

Persetujuan UL Persetujuan UL no. C003

Data teknis

Berat [g] 28.1

Pemasangan flush mountable

Tipe pemasangan klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5

Tipe silinder Silinder T-slot

Dimensi [mm] 25 x 5 x 6.5

Material casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display status peralihan 1 x LED, kuning

Aksesori

Item dikirim placeholder karet: 1

Klip kabel: 1


Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

Koneksi



BK = Warna core : hitam
BN = coklat
BU = biru