




Sensor silinder T-slot

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5186

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 klem pengencang
2 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	25 x 5 x 6.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor silinder T-slot

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	2.8
Kecepatan pergerakan	[m/s]	> 10
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	< 1.5
Kemampuan pengulangan	[mm]	< 0.2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65; IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat	[g]	0.021
Pemasangan		flush mountable
Tipe pemasangan		klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5
Tipe silinder		Silinder T-slot
Dimensi	[mm]	25 x 5 x 6.5
Material		casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		placeholder karet: 1
		Klip kabel: 1
Keterangan		
Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PVC		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: Mur segi enam, dapat diputar, baja tahan karat		

MK5120



Sensor silinder T-slot

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Koneksi

