



Sensor silinder T-slot

MKT3020BAPKG/A/ZH/



- 1 klem pengencang
2 permukaan pendeteksian



Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya tertutup
Dimensi	[mm]	25.3 x 5 x 6.5
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus	[mA]	< 10
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	30
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	100
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	6000
Pelindung hubung singkat		ya
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Sensitivitas respons	[mT]	2
Kecepatan pergerakan	[m/s]	> 10
Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1



Sensor silinder T-slot

MKT3020BAPKG/A/ZH/

Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85

Perlindungan IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B

MTTF [ANN] 2076

Persetujuan UL Persetujuan UL no. C003

Data teknis

Berat [g] 28.6

Pemasangan flush mountable

Tipe pemasangan klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5

Tipe silinder Silinder T-slot

Dimensi [mm] 25.3 x 5 x 6.5

Material casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display status peralihan 1 x LED, kuning

Aksesori

Item dikirim placeholder karet: 1

Klip kabel: 1


Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

Koneksi



BN	Warna core coklat
BK	hitam
BU	biru