




Sensor posisi untuk katup batang naik

IX-3080-DPKG/1LED

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 langkah spindel maks.
- 2 Rentang pengukuran
- 3 nilai awal rentang pengukuran titik nol



Karakteristik produk		
Dimensi	[mm]	67.5 x 43 x 110
Aplikasi		
Aplikasi	umpan balik posisi untuk katup permanen dan katup diafragma; pengukuran jarak absolut	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	18...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	42; (24 V)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	2000



Sensor posisi untuk katup batang naik

IX-3080-DPKG/1LED

Output		
Output tegangan analog	[V]	1...5
Resistensi beban min.	[Ω]	1000
Pelindung hubung singkat		ya
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Rentang pengukuran	[mm]	0...80
Kecepatan target maks.	[m/s]	1
Resolusi langkah katup	[mm]	0.2
Target		disc berbentuk silinder
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	tinggi minimal 10 mm
	-	permukaan datar
	-	baja tahan karat sesuai DIN17440, nomor material 316S12.
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Catatan tentang suhu sekitar		untuk kabel yang dipasang dengan kuat
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV klem koneksi
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	3 V
Data teknis		
Berat	[g]	191.5
Dimensi	[mm]	67.5 x 43 x 110
Material		PA; TPE; PP; LCP
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

IX5002




Sensor posisi untuk katup batang naik

IX-3080-DPKG/1LED

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru